



기술 데이터 시트

CrystalCoat® UV SHC-180

내용

CrystalCoat® UV SCH-180는 바이오칼 광학 렌즈 응용에 특별히 공식화된 UV 경화 하드 코팅입니다.

코팅 특징

- 용제 기반 공식
- 탁월한 마모 및 화학 저항력
- ADC (CR-39®, RAV 7®), Trivex®, 미드 인덱스 아크릴, 1.60 (MR-8™), 1.67 (MR-7™, MR-10™), 및 1.74 (MR-174™)용으로 설계
- 미착색
- 회전 코팅 응용

보관 및 사용

UV SHC-180는 에 탈 수 있기 때문에 잠재적 정화 소스 근처에 두지 마십시오. 닫힌 상태로 라벨을 잘 붙인 통에 SHC-180를 보관하십시오. UV 광선이 전도되는 용기에 보관하지 마십시오. 통을 묶거나 질소를 사용해 통을 압축하지 마십시오. 질소를 사용하면 너무 빨리 젤 형태로 바뀝니다. 직사광선 또는 자외선을 피하십시오. 주변 온도 24°C (75°F) 이하에서 UV SHC-180를 보관하십시오. 제조일로부터 12개월 이내에 CrystalCoat SHC-180를 사용하실 것을 권장합니다.

UV 경화 회전 코팅

제품 속성

물성	일반값
% 고체	32.5-34.5
점도@25°C	1.7-2.5 cP

경화된 코팅 속성

물성	일반값
코팅 두께	2.0-2.5 마이크로론
강도 경도	7-8 (0-10 범위)
바이에르 비율	~2.0
접착성 (30분, 끓는 물)	100%

권장 적용 가이드라인

과정	일반값
세척*	비누와 물 에칭이 필요하지 않습니다
응용 회전 속도	3초당 600 rpm
회전 아웃 속도	40초당 800 rpm
경화	~2.0 joules와 융화 H+ 전구
코팅 초과	1.2 마이크로론 절대

*성형된 표면에 접착하려면 CR 스크랩 과정이 필요합니다.

회전 속도와 시간은 사용된 장비에 따라 다를 수 있습니다. 이 매개변수는 지침용입니다. 램프 시스템의 UV 경화 에너지는 다를 수 있습니다.



CrystalCoat® UV SHC-180

UV 경화 회전 코팅

SDC TECHNOLOGIES

연락 정보

SDC Technologies – Americas

Corporate Headquarters

45 Parker, Suite 100
캘리포니아 어바인 92618, 미국
전화: +1-714-939-8300
technicalsupport.ca@sdctech.com

SDC Technologies – 유럽

Unit 7, Avondale Industrial Estate
Pontrhydryn, Cwmbran
NP44 1YG, Great Britain
전화: +44-1633-627030
technicalsupport.eu@sdctech.com

SDC Technologies – 중국

No. 1585 Gumei Road
Xuhui District
Shanghai 200233
PR China
전화: +86-21-61517768
customercare.cn@sdctech.com

SDC Technologies Asia Pacific Pte. Ltd.

27 Tuas South Street 1
Singapore 638035
Singapore



sdctech.com

CrystalCoat® is a registered trademark of SDC Technologies., Inc.

CR-39® and Trivex® are registered trademarks of PPG.

RAV 7® is a registered trademark of Mitsui Chemicals, Inc.

Teflon® is a registered trademark of The Chemours Company FC, LLC.

장비 준비

장비 청소: 오염 문제 가능성을 피하려면 UV SCH-180 를 사용하기 전에 코팅 장비를 청소해야 합니다. 세척 과정에는 아세톤 또는 1-Methoxy-2-propanol(PM) 행군을 따라서 여러 번의 용액 행군(장비 사용 이전에 자재와 호환되는 용액 사용)이 포함되어야 합니다. 아세톤 또는 PM은 또한 UV SCH-180 사용 이후 장비 세척에도 사용되어야 합니다. 코팅이 더해지기 전에, 모든 용액이 코팅 볼, 튜빙과 펌프에서 완전히 제거/건조되어야 합니다.

장비 재료: UV SCH=180 에 노출된 모든 장비 표면은 스테인레스 스틸, 폴리프로필렌 또는 테플론®로 구성되어야 합니다. 다른 자재는 사용 전 UV UV SCH-180와의 호환성이 테스트되어야 합니다. 폴리 염화 비닐(PVC)로 만들어진 자재는 어떤 환경에서도 사용되어서는 안 됩니다.

응용 환경

장비 재료: UV SCH-180 에 노출된 모든 장비 표면은 스테인레스 스틸, 폴리프로필렌 또는 테플론®로 구성되어야 합니다. 다른 자재는 사용 전 UV UV SCH-174와의 호환성이 테스트되어야 합니다. 폴리 염화 비닐(PVC)로 만들어진 자재는 어떤 환경에서도 사용되어서는 안 됩니다.

렌즈 세척

UV SCH-180로 코팅된 렌즈는 먼저 이소프로판으로 세척하고 사용한 코팅 기계도 인라인 세척 시스템으로 세척되어야 합니다. 렌즈는 UV SCH-180을 응용하기 전 세척되고 건조되어야 합니다.

보건 및 안전 정보

본 제품을 사용하기 전에 먼저 SDS(Safety Data Sheet)를 숙독하십시오. SDS는 보건, 물리적 및 환경적 위험요소, 취급 시 예방 조치 및 응급처치 권장사항에 대한 정보를 제공합니다. SDS 자료가 필요하신 분은 판매대리점 또는 고객센터 서비스 상담원에게 문의하십시오.

보증 및 책임 한도

여기에 포함 된 정보는 당사가 알고있는 한 정확합니다. 여기에 나열된 코팅 용액 특성 및 경화된 코팅 특성은 UV SCH-180의 일반적인 값을 나타내며 규격을 의미하지는 않습니다. SDC 는 사용자가 어떤 목적으로든 적용 가능성 및 적합성에 대한 자체 테스트를 수행해야한다고 권장합니다. 여기에 기술 된 제품 또는 공식의 사용에 관한 진술은 특허 또는 상표를 침해하는 보증 또는 라이선스로 해석되지 않으며 그러한 사용으로 인해 발생하는 침해에 대한 책임을 지지 않습니다. SDC 제품의 보증 범위에 대해서는 SDC 표준 계약 조건 또는 SDC와의 구매 계약을 참조하십시오.

제품 가용 및 선적

UV SCH-180 의 일반적인 선적 리드타임은 발주 확정 후 4주입니다. 선적방법은 선택 가능합니다. 귀사에 가장 적합한 선적방법을 선택하기 위해 SDC대리점으로 연락 주십시오.

©2022 SDC Technologies, Inc. All rights reserved. SDC Technologies is a wholly-owned subsidiary of Mitsui Chemicals, Inc.

